


E12737



可接線插孔

ecomatPanel/Connection Set



電氣數據

工作電壓	[V]	8...32 DC
防護等級		III
當前負載總數最大值	[A]	4

工作條件

環境溫度	[°C]	-40...80
外殼防護等級		IP 20; (無電阻器)

機械技術數據

重量	[g]	10
尺寸	[mm]	15.3 x 23.2 x 24.2
材質		外殼: PBT-GF20
成型體材料		PBT

附件

供貨範圍		120 Ω電阻器 壓接接點 保護管
------	--	-------------------------


注釋

包裝單位		1 件數
------	--	------

電氣連接

5 x 0.5...0.75 mm²

連接器: AMP MQS, 直型; 成型體: PBT; 觸頭 接點: 鍍錫的



E12737



可接線插孔

ecomatPanel/Connection Set

連接

