


E12166

帶插座連接電纜

ADOGH080MSS0005B08



應用於8針插座，核心顏色不規範。
請注意感測器和插座的接線(參見技術參數表)。



應用		
特殊的性能	牽引鏈適用性	
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 30 AC / < 36 DC
當前負載總數最大值	[A]	2
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...80
外殼防護等級	IP 67	
機械技術數據		
重量	[g]	292.5
尺寸	[mm]	15 x 15 x 43
材質	外殼: TPU 黑色	
成型體材料	TPU	
滾花螺母的材料	黃銅, 鍍鎳的	
牽引鏈適用性	是	
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 15 x 電纜直徑
	傳播速度	最大值 3 m/s
	彎曲週期	> 1 Mio.
	扭轉應力	± 30 °/m
注釋		
包裝單位	1 件數	

E12166



帶插座連接電纜


ADOGH080MSS0005B08

電氣連接

電纜：5 m, PUR, 黑色；8 x 0.25 mm² (14 x Ø 0.15 mm)

電氣連接 - 插座

連接器：1 x M12, 直型；編碼：A; 成型體：TPU; 鎖定：黃銅, 鍍鎳的；旋緊扭矩：1...1.5 Nm



連接

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

顏色符合DIN47100
標準

BN =	棕色
BU =	藍色
GN =	綠色
GY =	灰色
PK =	粉紅色
RD =	紅色
WH =	白色
YE =	黃色