


E12282

帶插座連接電纜

ADOAA030MSS0002H03



應用

特殊的性能 無滷素；牽引鏈適用性

電氣數據

工作電壓 [V] < 250 AC / < 300 DC

工作條件

環境溫度 [°C] -25...90

外殼防護等級 IP 67

機械技術數據

重量 [g] 89.8

尺寸 [mm] 26 x 14.5 x 38.5

材質 TPU 黑色

成型體材料 TPU

滾花螺母的材料 黃銅，鍍鎳的

牽引鏈適用性 是

牽引鏈適用性 應用於靈活應用的彎曲直徑 min. 10 x 電纜直徑
傳播速度 應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²

彎曲週期 > 2 Mio.

扭轉應力 ± 180 °/m

注釋

包裝單位 1 件數

E12282



帶插座連接電纜

ADOAA030MSS0002H03

電氣連接


電纜: 2 m, PUR, 無鹵素, 黑色, \varnothing 4.8 mm; 3 x 0.5 mm² (16 x \varnothing 0.2 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x 1/2", 角型; 編碼: C; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的



連接



芯線顏色:
BN = 棕色
BU = 藍色
GN/YE = 綠色/黃色