




產品特徵

電氣設計		PNP
輸出功能		常開
感應距離	[mm]	30...120
外殼		圓柱形的
尺寸	[mm]	180 x 210 x 68

電氣數據

工作電壓	[V]	10...36 DC
電流損耗	[mA]	15; (24 V)
防護等級		II
反相保護		是

輸出

電氣設計		PNP
輸出功能		常開
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	250
開關頻率DC	[Hz]	3
短路保護		是
短路保護類型		脈衝


I27008



電感式區域感測器

SIY-3120-BPKG/A-PLATE/0,6M/US

過載保護		是	
監控範圍			
感應距離	[mm]	30...120	
檢測距離可設		是	
工廠設定檢測距離	[mm]	120	
實際感應距離 Sr	[mm]	120 ± 10 %	
精度/偏差			
校正系數		鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2	
遲滯	[Sr的百分比]	< 15	
開關點偏移	[Sr的百分比]	-15...15	
工作條件			
環境溫度	[°C]	-20...70	
外殼防護等級		IP 65	
認證/測試			
EMC電磁兼容		EN 60947-5-2	
機械技術數據			
重量	[g]	1582.5	
外殼		圓柱形的	
安裝		非齊平安裝	
安裝方式		具安裝板	
尺寸	[mm]	180 x 210 x 68	
材質		外殼: PBT; 安裝板: 鋁 已鋁陽極氧化處理	
顯示器/操作件			
顯示		開關狀態	1 x LED, 黃色
注釋			
包裝單位		1 件數	
電氣連接			




I27008



電感式區域感測器

SIY-3120-BPKG/A-PLATE/0,6M/US

連接



電氣連接 - 插頭

電纜: 0.6 m, PVC; 3 x 0.5 mm²

連接器: 1 x M12