




1 玻璃透鏡

| 應用               |      |                      |
|------------------|------|----------------------|
| 功能原理             |      | 對照式感測器               |
| 應用               |      | 應用於工業環境              |
| 監控範圍             |      |                      |
| 帶光纖放大器類型的檢測距離    |      | OB50; OBF; OCF; OO50 |
| OB50             |      |                      |
| 光纖感測器檢測距離        | [mm] | 1200                 |
| OBF              |      |                      |
| 光纖感測器檢測距離        | [mm] | 2000                 |
| OCF (High Power) |      |                      |
| 光纖感測器檢測距離        | [mm] | 4000                 |
| OO50             |      |                      |
| 光纖感測器檢測距離        | [mm] | 3800                 |
| 工作條件             |      |                      |
| 環境溫度             | [°C] | -40...70             |
| 機械技術數據           |      |                      |
| 重量               | [g]  | 54.5                 |
| 感應頭版本            |      | 直型                   |
| 感應頭螺紋            |      | M6                   |

# E20752



## 對照式光纖感測器

FE-11-EPA-M6/F1x1/2M

|         |      |                        |
|---------|------|------------------------|
| 總長度     | [mm] | 2000                   |
| 最小的彎曲半徑 | [mm] | 30                     |
| 光纖排列    |      | ●                      |
| 芯子直徑    | [mm] | 1                      |
| 光纖材質    |      | PMMA                   |
| 光纖頭材質   |      | 鋁                      |
| 光纖套材質   |      | PE                     |
| 附件      |      |                        |
| 供貨範圍    |      | 六角螺母: 4 x M6, 不鏽鋼      |
|         |      | 齒鎖定墊圈: 4               |
| 附件(可選)  |      | 應用於光纖感測器的切削刀具:, E20600 |
| 注釋      |      |                        |
| 包裝單位    |      | 1 件數                   |