




應用		
功能原理	對照式感測器	
應用	耐彎設計適應用於機器人應用；應用於工業環境	
監控範圍		
帶光纖放大器類型的檢測距離	OBF; OO50; OCF	
OBF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	56
OO50		
光纖感測器檢測距離	[mm]	120
OCF (High Power)		
光纖感測器檢測距離	[mm]	550
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...70
機械技術數據		
重量	[g]	33.6
感應頭版本	直型	
感應頭螺紋	M4	
總長度	[mm]	2000
最小的彎曲半徑	[mm]	2
光纖排列		

E21323



對照式光纖感測器

FE-11-EPA-M4/F0,5x1/2m

芯子直徑	[mm]	4 x 0.25
光纖材質		PMMA
光纖頭材質		不鏽鋼(1.4305/303)
光纖套材質		PE
附件		
供貨範圍		六角螺母: 4 x M4
		齒鎖定墊圈: 4
附件(可選)		應用於光纖感測器的切削刀具:, E20600
注釋		
包裝單位		1 件數