


E30500



製程感測器的焊接適配器

WELDING ASEPTO ADAPT D38/G1



- 1 Aseptoflex Vario
- 2 洩漏口
- 3 密封斜面

應用	
設計	具洩漏口，應用於安裝LDL20x
抗壓強度 [bar]	50
注意抗壓強度	應用於連接感測器和適配器
認證/測試	
承壓設備指令	PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。
安全說明	必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。
機械技術數據	
重量 [g]	113.8
材質(潮濕部件)	不鏽鋼(1.4435 / 316L)；表面特徵值：Ra<0,4 / Rz 4
感測器連接	G 1 Aseptoflex Vario
製程連接	焊接適配器 Ø 38 mm
注釋	
包裝單位	1 件數