


E33402



製程適配器三夾鉗

ADAPT G1/2-CLAMP DIN32676/2



CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

應用	
抗壓強度 [bar]	16
允許工作壓力的最大值 (應用於應用程序符合CRN標準)	16
認證/測試	
承壓設備指令	PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。
安全說明	必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。
機械技術數據	
重量 [g]	269
材質	不鏽鋼(1.4435 / 316L)
感測器連接	G 1/2 密封錐面
製程連接	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
潮濕部件的表面特性Ra/Rz	0.4 / 4
注釋	
包裝單位	1 件數