


E40129



應用於小體積流量的製程適配器

FLOW ADAPT SI



應用		
設計		應用於流動感測器和流量監控器
應用		應用於工業應用
安裝		經由內部G1/8A外螺紋，安裝位置任意選擇
介質		液體和氣體介質
介質溫度	[°C]	0...80; (介質溫度梯度最大值: 1 K/min)
抗壓強度	[bar]	300
測量/設定範圍		
流量範圍	[ml/min]	2...100
認證/測試		
承壓設備指令		PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。
安全說明		必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。
機械技術數據		
重量	[g]	156.5
尺寸	[mm]	M12 x 1
螺紋代號		M12 x 1
材質		不鏽鋼(1.4404 / 316L)
感測器連接		M12 x 1
製程連接		G 1/8
附件		
供貨範圍		密封圈: 1, U-seal
附件(可選)		適配器: ≤ 30 bar, E40101
		適配器: ≤ 300 bar, E40236
注釋		
注釋		僅可結合流動感測器的相對工作模式使用。
包裝單位		1 件數