


E61439

編碼器拉線盒

DRAW WIRE 1900



1 孔眼 Ø 5mm

產品特徵

軸設計	實心軸
軸直徑 [mm]	6

應用

設計	應用於帶58 mm同步法蘭和6 mm實心軸的編碼器
----	---------------------------

精度/偏差

精確度	± 0.02 % FSO
重複精度	± 0,006 % FSO

工作條件

環境溫度 [°C]	-20...85
存儲溫度 [°C]	-40...85
儲存濕度 [%]	5...95; (非凝結)

認證/測試

抗衝擊	IEC628-2-27	50 g / 10 ms
抗震	IEC68-2-6	20 g / 20..200 Hz

機械技術數據

重量 [g]	598.5
--------	-------

E61439



編碼器拉線盒

DRAW WIRE 1900

頂部法蘭類型	[mm]	58	
材質		外殼: 鋁; 芯線: 不鏽鋼 尼龍塗層	
軸設計		實心軸	
軸直徑	[mm]	6	
最大測量長度	[mm]	1900	
電纜盤周長	[mm]	150	
線徑	[mm]	0.45	
芯線連接		5,5; (孔眼)	
芯線屬性	最大芯線位移速度	[m /s]	2
	最大芯線加速度	[g]	12
	最大伸出力	[N]	5
	最小縮迴力	[N]	3,5
固定法蘭		同步法蘭	
注釋			
包裝單位		1 件數	

E61439

編碼器拉線盒

DRAW WIRE 1900



圖表

安裝說明

