


E61442

編碼器拉線盒

DRAW WIRE 5000



1 孔眼 20.2 mm Ø

產品特徵

軸設計	實心軸
軸直徑 [mm]	6

應用

設計	應用於帶58 mm同步法蘭和6 mm實心軸的編碼器
----	---------------------------

精度/偏差

精確度	± 0.02 % FSO
重複精度	± 0,002 % FSO

工作條件

環境溫度 [°C]	-20...80
存儲溫度 [°C]	-40...80
儲存濕度 [%]	5...95; (非凝結)

認證/測試

抗衝擊	IEC628-2-27	50 g / 10 ms
抗震	IEC68-2-6	20 g / 20..200 Hz

E61442

編碼器拉線盒


DRAW WIRE 5000



機械技術數據			
重量	[g]	1842.9	
頂部法蘭類型	[mm]	58	
材質		外殼: 鋁 已鋁陽極氧化處理; 芯線: 不鏽鋼 尼龍塗層	
軸設計		實心軸	
軸直徑	[mm]	6	
最大測量長度	[mm]	5000	
電纜盤周長	[mm]	315	
線徑	[mm]	1	
芯線連接		20,2; (孔眼)	
芯線屬性	最大芯線位移速度	[m /s]	2
	最大芯線加速度	[g]	5
	最大伸出力	[N]	16
	最小縮迴力	[N]	4
固定法蘭		同步法蘭	

注釋	
包裝單位	1 件數

圖表



安裝說明