


E7354A



AS-Interface 扁形電纜絕緣分接頭

FCE Splitter ye/bk II 3D/3G



電氣數據		
工作電壓	[V]	24 DC; (; 根據PELV標準)
防護等級		III
當前負載總數最大值	[A]	2
輸出		
電氣設計		AS-i
工作條件		
環境溫度	[°C]	0...60
外殼防護等級		IP 67; (如果該產品在易爆區域外使用: IP 68 / IP 69K)
認證/測試		
ATEX標記		Ex II 3G Ex nA II T6 Gc X
		Ex II 3D Ex tc IIIC T 70°C Dc X
機械技術數據		
重量	[g]	166.75
材質		金屬件: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 應用於插針的橡膠墊圈: FKM; 密封圈: EPDM
旋緊扭矩	[Nm]	2.5; (固定螺母)
附件		
附件(可選)		轉矩扳手: E70390
注釋		
注釋		請您使用帶六角滾花螺母擰緊扭矩為0.8 Nm的M12接插件。
包裝單位		1 件數

E7354A




AS-Interface 扁形電纜絕緣分接頭

FCE Splitter ye/bk II 3D/3G

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 旋緊扭矩: 0.6...0.8 Nm



連接

1	AS-i +
2	0 V
3	AS-i -
4	+ 24 V
5	n. c.