
E80343

RFID標籤

ID-TAG/90X34x7/06



應用		
操作溫度(從站)	[°C]	-25...85
峰值溫度(配件)	[°C]	85
電氣數據		
工作頻率	[MHz]	13,56
存儲大小	[bit]	896
存儲器型號		EEPROM
晶片類型		ICODE SLIX
塊數		28
塊大小	[Byte]	4
唯一識別號 (UID)	[Byte]	8
RFID標準		ISO 15693
讀周期最大值		無限
寫周期最大值		100000
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...85
存儲溫度	[°C]	-40...85
外殼防護等級		IP 68
認證/測試		
抗衝擊		DIN IEC 68-2-27 / 40 g 18 ms
抗震		DIN IEC 68-2-6 / 10 g 10...2000 Hz
無線電許可		ISO 15693
機械技術數據		
重量	[g]	117
安裝方式		安裝在金屬及非金屬材質上；（螺絲緊固；黏貼在表面；如果安裝在金屬上，請將扁平邊安裝在表面 。）
尺寸	[mm]	90 x 34 x 7
材質		ABS

E80343

RFID標籤

ID-TAG/90X34x7/06

注釋	
包裝單位	5 件數

其它數據	
安裝在非金屬上時的讀取距離（ mm ）	
ANT410 / DTI410	-
ANT411 / DTI411	5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	-
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	20
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	15
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	25
ANT513 / DTI513 / DTC510	50
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	20
ANT600 / DTI600	95
安裝在金屬上時的讀取距離（ mm ）	
ANT410 / DTI410	10
ANT411 / DTI411	15
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	5
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	30
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	25
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	40
ANT513 / DTI513 / DTC510	55
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	25
ANT600 / DTI600	80