


E80384



RFID標籤

ID-TAG/D50x3,0/0 2528 bit



應用

操作溫度 (從站)	[°C]	-40...85
峰值溫度 (配件)	[°C]	90

電氣數據

工作頻率	[MHz]	13,56
存儲大小	[bit]	1024
存儲器型號		EEPROM
晶片類型		ICODE SLIX
塊數		28
塊大小	[Byte]	4
唯一識別號 (UID)	[Byte]	8
RFID標準		ISO 15693
讀周期最大值		無限
寫周期最大值		100000

工作條件

環境溫度	[°C]	-40...85
存儲溫度	[°C]	-40...90
外殼防護等級		IP 68; IP 69K

認證/測試

抗衝擊	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
抗震	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
無線電許可		ISO 15693

機械技術數據

重量	[g]	11.55
安裝方式		在非金屬材質上安裝；(螺絲緊固；黏貼在表面)
尺寸	[mm]	Ø 50 / L = 3
材質		PPA 黑色

注釋

包裝單位		1 件數
------	--	------

E80384



RFID 標籤

ID-TAG/D50x3,0/0 2528 bit

其它數據

安裝在非金屬上時的讀取距離 (mm)

ANT410 / DTI410	15
ANT411 / DTI411	25
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	15
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	50
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	35
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	65
ANT513 / DTI513 / DTC510	90
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	50
ANT600 / DTI600	190