


請參閱“下載”下的技術說明



應用

特殊的性能	無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；牽引鏈適用性
無矽樹脂	是

電氣數據

工作電壓	[V]	10...36 DC
防護等級		II
當前負載總數最大值	[A]	4

輸出

電氣設計	PNP
------	-----

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
注意環境溫度		cULus: ...50 °C
環境溫度變化	[°C]	-25...90
注意環境溫度（移動的）		cULus: ...50 °C
外殼防護等級		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

機械技術數據

重量	[g]	84.2
尺寸	[mm]	15.5 x 15.5 x 45
材質		外殼：TPU 黑色透明的；密封圈：FKM
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
牽引鏈適用性		是

EVC644



帶插座連接電纜

ADOGH046MSS0002H04

牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s ²
	彎曲週期	> 5 Mio.
	扭轉應力	± 180 °/m

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	4 x LED, 黃色
	操作	2 x LED, 綠色

注釋


說明	請參閱“下載”下的技術說明
包裝單位	1 件數

電氣連接


電纜: 2 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 4.3 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm



連接



芯線顏色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
WH = 白色