

EVC962



連接電纜

VDOGH050MSE0002C05STGH050MSS



應用		
特殊的性能		無滷素；鍍金接點；屏蔽的電纜；牽引鏈適用性
應用		CAN總線
電氣數據		
工作電壓	[V]	32 DC; (芯線4+5: 5 V)
當前負載總數最大值	[A]	4; (芯線4+5: 0,05 A)
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67; IP 68; IP 69K
機械技術數據		
重量	[g]	231.85
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
密封材質		FKM
牽引鏈適用性		是
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	彎曲週期	> 5 Mio.
	扭轉應力	± 180 °/m
注釋		
注釋		CAN總線終端電阻 (120 Ω)整合在M12連接器
包裝單位		1 件數



連接電纜

VDOGH050MSE0002C05STGH050MSS

電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU, 黑色; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm



電氣連接

電纜: 2 m, PUR, 無鹵素, 紫色, Ø 8.4 mm, 屏蔽; RD / BK: 2 x 0.75 mm² (42 x Ø 0.15 mm) + WH / BU: 2 x 0.5 mm² (19 x Ø 0.19 mm) + screen: 1 x 0.75 mm² (42 x Ø 0.15 mm)

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU, 黑色; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 密封圈: FKM; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm

