


# EVT402

帶插座連接電纜

ADOAH040VAS0005L04



## 應用

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 特殊的性能 | 無矽樹脂；鍍金接點；屏蔽的電纜；牽引鏈適用性 |
| 應用    | 應用於食品工業的衛生及潮濕環境        |
| 無矽樹脂  | 是                      |

## 電氣數據

|            |     |                   |
|------------|-----|-------------------|
| 工作電壓       | [M] | < 50 AC / < 60 DC |
| 防護等級       |     | III               |
| 當前負載總數最大值  | [A] | 4                 |
| 總額定電流 (UL) | [A] | 3                 |

## 工作條件

|              |      |                             |
|--------------|------|-----------------------------|
| 環境溫度         | [°C] | -25...100                   |
| 注意環境溫度       |      | cULus: ...50                |
| 環境溫度變化       | [°C] | 5...100                     |
| 注意環境溫度 (移動的) |      | cULus: ...50                |
| 外殼防護等級       |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## 機械技術數據

|         |      |                        |
|---------|------|------------------------|
| 重量      | [g]  | 257.2                  |
| 尺寸      | [mm] | 26.5 x 15.5 x 36.5     |
| 材質      |      | 外殼: PVC 橘黃色; 密封圈: EPDM |
| 滾花螺母的材料 |      | 不鏽鋼(1.4404 / 316L)     |
| 牽引鏈適用性  |      | 是                      |



## 帶插座連接電纜

ADOAH040VAS0005L04

|        |              |                                                 |
|--------|--------------|-------------------------------------------------|
| 牽引鏈適用性 | 應用於靈活應用的彎曲直徑 | min. 10 x 電纜直徑                                  |
|        | 傳播速度         | 應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s <sup>2</sup> |
|        | 彎曲週期         | > 1 Mio.                                        |
|        | 扭轉應力         | ± 180 °/m                                       |

## 注釋

包裝單位


1 件數

## 電氣連接


電纜: 5 m, PVC, 橘黃色, Ø 5.2 mm, 屏蔽; 4 x 0.34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0.1 mm )

## 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm; 屏蔽連接電纜: 已連接螢幕



## 連接



芯線顏色:

BK = 黑色

BN = 棕色


BU = 藍色

WH = 白色



圖表

屏蔽特性



x 頻率 (MHz)  
y 屏蔽特性 (dB)  
根據 DIN EN 60512-23-3