

EVT411

帶插座連接電纜

ADOAH050VAS0010L05



應用

特殊的性能	無矽樹脂；鍍金接點；屏蔽的電纜；牽引鏈適用性
應用	應用於食品工業的衛生及潮濕環境
無矽樹脂	是

電氣數據

工作電壓	[M]	< 30 AC / < 36 DC
防護等級		III
當前負載總數最大值	[A]	4
總額定電流 (UL)	[A]	3

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...100
注意環境溫度		cULus: ...50
環境溫度變化	[°C]	5...100
注意環境溫度 (移動的)		cULus: ...50
外殼防護等級		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

機械技術數據

重量	[g]	479
尺寸	[mm]	26.5 x 15.5 x 36.5
材質		外殼: PVC 橘黃色; 密封圈: EPDM
滾花螺母的材料		不鏽鋼(1.4404 / 316L)
牽引鏈適用性		是



帶插座連接電纜

ADOAH050VAS0010L05

牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s ²
	彎曲週期	> 1 Mio.
	扭轉應力	± 180 °/m

注釋

包裝單位

1 件數

電氣連接


電纜: 10 m, PVC, 橘黃色, Ø 5.2 mm, 屏蔽; 5 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm; 屏蔽連接電纜: 已連接螢幕



連接



芯線顏色：

BK = 黑色

BN = 棕色

BU = 藍色


GY = 灰色

WH = 白色



圖表

屏蔽特性



x 頻率 (MHz)
y 屏蔽特性 (dB)
根據 DIN EN 60512-23-3