


G1506S



安全AS-Interface ClassicLine模塊

Evaluation unit,asi

停產產品 - 存檔登錄



電氣數據		
工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC; (符合UL 508有限電壓要求 電絕緣的工作電壓由過流裝置保護)
電流損耗	[mA]	< 250
輸入		
輸入感測器電源		AS-i
電源	[V]	19.2...30; (經由扁平電纜)
數字輸入保護短路		是
輸出		
電氣設計		AS-i
電壓範圍DC	[V]	15...30; (根據EN 50106 (PELV)規定, 經由扁平電纜耦合模塊; 經由扁平電纜; 符合UL 508有限電壓要求 電絕緣的工作電壓由過流裝置保護)
每個輸出最大電流負載	[mA]	500; (PNP)
短路保護		是
電流單獨的		是
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...55
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 50295	

G1506S



安全**AS-Interface ClassicLine**模塊

Evaluation unit,asi

AS-i分類

AS-i版本	2.1
AS-i編址	紅外編址
AS-i Profil	S-7.B.E
AS-i I/O配置 [hex]	7
AS-i ID代碼 [hex]	B.E
AS-i認證	61801

機械技術數據

安裝方式	扁平電纜下部模塊的AS-i介面
材質	PBT; 全密封結構: Guronic C400-0

顯示器/操作件

顯示	2 x LED, 紅色
	2 x LED, 綠色
	2 x LED, 黃色

附件

供貨範圍	保護蓋: M12
------	----------

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

連接器: M12; 編碼: A

