


ID9201

電感式感測器

IDE2040-ARKG/NON/REGLABLE



停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

電氣設計	PNP/NPN
輸出功能	常開
感應距離 [mm]	40; (已設定: 40)
外殼	矩形的
尺寸 [mm]	105 x 80 x 40

電氣數據

工作電壓 [V]	10...55 DC
防護等級	II
反相保護	是

輸出

電氣設計	PNP/NPN
輸出功能	常開
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	4.5
最小的負載電流 [mA]	4
漏電流最大值 [mA]	0.65 (55 V DC)
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	100
開關頻率DC [Hz]	4
短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是

ID9201



電感式感測器

IDE2040-ARKG/NON/REGLABLE

監控範圍		
感應距離	[mm]	40; (已設定: 40)
實際感應距離 Sr	[mm]	$40 \pm 10 \%$
工作距離	[mm]	0...40.5
精度/偏差		
校正系數		鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2
遲滯	[Sr的百分比]	1...15
開關點偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 65
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B
機械技術數據		
外殼		矩形的
安裝		非齊平安裝
尺寸	[mm]	105 x 80 x 40
材質		PPE 改良的
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍		螺絲刀: 1
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
接線端子座: ...2.5 mm ² ; 電纜護套: Ø 7...13 mm		
連接		

