


ID5072

電感式感測器

IDC4050BCPKG/F/2LED/US-100-DPA



產品特徵

電氣設計	PNP
輸出功能	NC+NO
感應距離 [mm]	50
外殼	矩形的
尺寸 [mm]	92 x 80 x 40

電氣數據

工作電壓 [V]	10...36 DC
電流損耗 [mA]	20; (24 V)
防護等級	II
反相保護	是

輸出

電氣設計	PNP
輸出功能	NC+NO
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	250
開關頻率DC [Hz]	70
短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是

監控範圍

感應距離 [mm]	50
實際感應距離 Sr [mm]	50; (帶低碳鋼 (ST37) 齊平安裝)
工作距離 [mm]	0...40.5; (帶低碳鋼 (ST37) 齊平安裝; 非齊平安裝: 工作距離減少最大值 5.5毫米)



電感式感測器

IDC4050BCPKG/F/2LED/US-100-DPA

精度/偏差			
校正系數		鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.85 / 黃銅: 0.48 / 鋁: 0.46 / 銅: 0.38	
遲滯	[Sr的百分比]	3...20	
開關點偏移	[Sr的百分比]	-15...15	
工作條件			
環境溫度		[°C]	-25...70
外殼防護等級		IP 67	
認證/測試			
EMC電磁兼容		EN 60947-5-2	
機械技術數據			
重量		[g]	423.5
外殼		矩形的	
安裝		齊平安裝	
安裝方式		導軌; (TH35 (EN 60715))	
尺寸		[mm]	92 x 80 x 40
材質		PPE 黑色; 黃銅 白青銅-鍍層; 模壓鑄鋅	
顯示器/操作件			
顯示		開關狀態	1 x LED, 黃色
		操作	1 x LED, 綠色
附件			
供貨範圍		密封插頭: 1	
注釋			
包裝單位		1 件數	
電氣連接 - 插頭			
連接器: 1 x M12; 編碼: A			
			

ID5072



電感式感測器

IDC4050BCPKG/F/2LED/US-100-DPA

連接

