


## 停產產品 - 存檔登錄



## 產品特徵

|      |      |                 |
|------|------|-----------------|
| 電氣設計 |      | PNP             |
| 輸出功能 |      | 常開              |
| 感應距離 | [mm] | 1               |
| 外殼   |      | 螺紋結構            |
| 尺寸   | [mm] | M8 x 1 / L = 53 |

## 電氣數據

|      |      |            |
|------|------|------------|
| 工作電壓 | [V]  | 10...36 DC |
| 電流損耗 | [mA] | 15; (24 V) |
| 防護等級 |      | II         |
| 反相保護 |      | 否          |

## 輸出

|               |      |     |
|---------------|------|-----|
| 電氣設計          |      | PNP |
| 輸出功能          |      | 常開  |
| 開關輸出DC電壓降最大值  | [V]  | 1   |
| 開關輸出DC的持續電流負載 | [mA] | 200 |
| 開關頻率DC        | [Hz] | 750 |
| 短路保護          |      | 否   |
| 過載保護          |      | 否   |

## 監控範圍

|           |      |          |
|-----------|------|----------|
| 感應距離      | [mm] | 1        |
| 實際感應距離 Sr | [mm] | 1 ± 10 % |
| 工作距離      | [mm] | 0...0.8  |

## 精度/偏差

|       |          |                                             |
|-------|----------|---------------------------------------------|
| 校正系數  |          | 鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2 |
| 遲滯    | [Sr的百分比] | 1...15                                      |
| 開關點偏移 | [Sr的百分比] | -10...10                                    |

## 工作條件

|        |      |          |
|--------|------|----------|
| 環境溫度   | [°C] | -25...80 |
| 外殼防護等級 |      | IP 65    |

# IE5237



## 電感式感測器

IEB3001-BPOG/V4A/US-100-DPS

### 機械技術數據

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 外殼      | 螺紋結構                 |
| 安裝      | 齊平安裝                 |
| 尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 53      |
| 螺紋代號    | M8 x 1               |
| 材質      | 外殼: 黃銅 鍍鎳的; 感應面: PBT |

### 顯示器/操作件

|    |      |             |
|----|------|-------------|
| 顯示 | 開關狀態 | 1 x LED, 黃色 |
|----|------|-------------|

### 附件

|      |         |
|------|---------|
| 供貨範圍 | 固定螺母: 2 |
|------|---------|

### 注釋

|      |      |
|------|------|
| 包裝單位 | 1 件數 |
|------|------|

### 電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12; 編碼: A



### 連接

