


IF504A



電感式全金屬感測器

IFK3003BAPKG/AM/US104DPO/3G/3D



產品特徵		
電氣設計		PNP
輸出功能		常閉
感應距離	[mm]	3
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M12 x 1 / L = 60
應用		
特殊的性能		鍍金接點；增長的感應距離；金屬外殼
抗壓強度	[bar]	100
注意抗壓強度		感應面
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...30 DC
電流損耗	[mA]	< 20
防護等級		III
反相保護		是
輸出		
電氣設計		PNP
輸出功能		常閉
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	100
開關頻率DC	[Hz]	100
短路保護		是
過載保護		是
監控範圍		
感應距離	[mm]	3
實際感應距離 Sr	[mm]	3 ± 10 %
工作距離	[mm]	0...2.43
增長的感應距離		是
精度/偏差		
校正系數		鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.6 / 黃銅: 0.7 / 鋁: 0.6 / 銅: 0.3
遲滯	[Sr的百分比]	1...20

IF504A



電感式全金屬感測器

IFK3003BAPKG/AM/US104DPO/3G/3D

開關點偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...60
外殼防護等級	IP 67; (如果該產品在易爆區域外使用: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K)	
認證/測試		
許可證	BVS 20 ATEX E 055 X; IECEx BVS 20.0042 X	
ATEX標記	II 3G Ex ec IIC T6 Gc	
	II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc	
EMC電磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 高頻傳導	10 V
	EN 55011	等級B
抗衝擊性	EN 60068-2-75 Ehc	1 J
抗振強度	EN 60068-2-6 Fc	20 g (10...3000 Hz) / 50個掃描周期/頻率; 每3個軸每分鐘一個八度
抗衝擊	EN 60068-2-27 Ea	100 g 11 ms半正弦; 3個坐標軸中每個方向3個衝擊
持續抗衝擊性	EN 60068-2-27 Ea	40 g 6 ms; 3個坐標軸中每個方向4000個衝擊
快速溫度變化	EN 60068-2-14 Na	TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = 10 s 50個周期
噴鹽試驗	EN 60068-2-52 Kb	嚴格等級5 (4個檢測周期)
MTTF	[年]	1258
機械技術數據		
重量	[g]	54.516
外殼	螺紋結構	
安裝	齊平安裝	
尺寸	[mm]	M12 x 1 / L = 60
螺紋代號	M12 x 1	
材質	不鏽鋼(1.4404 / 316L); PEI; 固定螺母: 不鏽鋼	
旋緊扭矩	[Nm]	15
金屬外殼	是	
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	4 x 90° LED, 黃色
附件		
供貨範圍	固定螺母: 2	
注釋		
包裝單位	1 件數	

IF504A



電感式全金屬感測器

IFK3003BAPKG/AM/US104DPO/3G/3D

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的



連接

