



停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

輸出功能		常開
感應距離 [mm]		5
外殼		螺紋結構
尺寸 [mm]		M18 x 1 / L = 80

電氣數據

頻率AC [Hz]		47...63
工作電壓 [V]		20...250 AC
防護等級		II
反相保護		否

輸出

輸出功能		常開
開關輸出DC電壓降最大值 [V]		6
開關輸出AC電壓降最大值 [V]		6.5
最小的負載電流 [mA]		5
漏電流最大值 [mA]		2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC)
開關輸出AC的持續電流負載 [mA]		250; (350 (...50 °C))
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]		100
開關輸出短暫的電流負載 [mA]		2200; (20 ms / 0,5 Hz)
開關頻率AC [Hz]		25
開關頻率DC [Hz]		100
短路保護		否
過載保護		否

監控範圍

感應距離 [mm]		5
實際感應距離 Sr [mm]		5 ± 10 %
工作距離 [mm]		0...4.05

精度/偏差

校正系數		鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3
------	--	---

IG0083



電感式感測器

IGA2005-ABOA/V4A/ 6m

遲滯	[Sr的百分比]	1...15
開關點偏移	[Sr的百分比]	-10...10

工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據		
外殼		螺紋結構
安裝		齊平安裝
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 80
螺紋代號		M18 x 1
材質		不鏽鋼(1.4571/316Ti); PBT

顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色


附件		
供貨範圍		固定螺母: 2

注釋		
包裝單位		1 件數

電氣連接		
------	--	--

電纜: 6 m, PVC; 2 x 0.5 mm²

連接



BN = 芯線顏色: 棕色
BU = 藍色