

IG5969

電感式感測器


IGA2008-FRKG/V4A/US-100-IRF X



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: IG5772

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



產品特徵

電氣設計	PNP/NPN
輸出功能	常開/常閉；（可選）
感應距離 [mm]	8
外殼	螺紋結構
尺寸 [mm]	M18 x 1

電氣數據

工作電壓 [V]	10...55 DC
防護等級	II
反相保護	是

輸出

電氣設計	PNP/NPN
輸出功能	常開/常閉；（可選）
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	4.6
最小的負載電流 [mA]	4
漏電流最大值 [mA]	0.8
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	400
開關頻率DC [Hz]	300
短路保護	是
短路保護類型	脈衝

IG5969



電感式感測器

IGA2008-FRKG/V4A/US-100-IRF X

過載保護		是	
監控範圍			
感應距離		[mm]	8
實際感應距離 Sr		[mm]	8 ± 10 %
工作距離		[mm]	0...6.5
精度/偏差			
校正系數		鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3	
遲滯		[Sr的百分比]	3...15
開關點偏移		[Sr的百分比]	-10...10
工作條件			
環境溫度		[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67	
認證/測試			
EMC電磁兼容		EN 60947-5-2	
		EN 55011	等級B
機械技術數據			
外殼		螺紋結構	
安裝		非齊平安裝	
尺寸		[mm]	M18 x 1
螺紋代號		M18 x 1	
材質		不鏽鋼(1.4571/316Ti); PC	
附件			
供貨範圍		固定螺母: 2	
注釋			
包裝單位		1 件數	

IG5969



電感式感測器

IGA2008-FRKG/V4A/US-100-IRF X

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12; 編碼: A

