




停產產品 - 存檔登錄

替代產品: II5490

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



產品特徵

電氣設計	PNP/NPN
輸出功能	常開/常閉; (可選)
感應距離 [mm]	10
外殼	螺紋結構
尺寸 [mm]	M30 x 1.5

電氣數據

工作電壓 [V]	10...55 DC
防護等級	II
反相保護	是

輸出

電氣設計	PNP/NPN
輸出功能	常開/常閉; (可選)
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	4.6
最小的負載電流 [mA]	4
漏電流最大值 [mA]	0.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	400
開關頻率DC [Hz]	450
短路保護	是
短路保護類型	脈衝



電感式感測器

IIA2010-FRKG/SS-000-K

過載保護		是	
監控範圍			
感應距離	[mm]	10	
實際感應距離 Sr	[mm]	10 ± 10 %	
工作距離	[mm]	0...8.1	
精度/偏差			
校正系數		鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3	
遲滯	[Sr的百分比]	3...15	
開關點偏移	[Sr的百分比]	-10...10	
工作條件			
環境溫度	[°C]	-25...80	
外殼防護等級		IP 65	
認證/測試			
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2		
	EN 55011	等級B	
機械技術數據			
外殼		螺紋結構	
安裝		齊平安裝	
尺寸	[mm]	M30 x 1.5	
螺紋代號		M30 x 1.5	
材質		黃銅 鍍鎳的; PC	
顯示器/操作件			
顯示	開關狀態		1 x LED, 黃色
附件			
供貨範圍	固定螺母: 2		
注釋			
包裝單位	1 件數		



電感式感測器

I1A2010-FRKG/SS-000-K

電氣連接 - 插頭

連接器：1 x 閥門插頭型號A DIN (DIN EN 175301-803)

