


IM5074

電感式感測器

IMC4015BCPKG/K1/US-100-DPA



停產產品 - 存檔登錄



產品特徵		
電氣設計		PNP
輸出功能		NC+NO
感應距離	[mm]	15
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	40 x 40 x 66
應用		
特殊的性能		校正係數K=1
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...36 DC
電流損耗	[mA]	20; (24 V)
防護等級		II
反相保護		是
輸出		
電氣設計		PNP
輸出功能		NC+NO
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5

IM5074



電感式感測器

IMC4015BCPKG/K1/US-100-DPA

開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	250
開關頻率DC [Hz]	300
短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是

監控範圍	
感應距離 [mm]	15

精度/偏差	
校正系數	鋼: 1 / 不鏽鋼: 1.05 / 黃銅: 1.05 / 鋁: 1.05 / 銅: 1.05
校正係數K=1	是

工作條件	
環境溫度 [°C]	-25...70
外殼防護等級	IP 67

認證/測試	
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2
	EN 55011
	等級B

機械技術數據	
外殼	矩形的
安裝	齊平安裝
尺寸 [mm]	40 x 40 x 66
材質	黃銅 鍍鎳的; PES; PC

顯示器/操作件	
顯示	開關狀態
	1 x LED, 黃色
	操作
	1 x LED, 綠色

附件	
供貨範圍	安裝支架: 1
	內六角扳手: 1

注釋	
包裝單位	1 件數

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12; 編碼: A



IM5074

電感式感測器

IMC4015BCPKG/K1/US-100-DPA



連接

