




停產產品 - 存檔登錄



- 1 安裝孔 M4 加强的
- 2 感應面





產品特徵		
電氣設計		PNP/NPN
輸出功能		常閉
感應距離	[mm]	10
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	26 x 26 x 42
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...55 DC
防護等級		II
反相保護		是
輸出		
電氣設計		PNP/NPN
輸出功能		常閉
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.8
最小的負載電流	[mA]	2
漏電流最大值	[mA]	0.6
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	100
開關頻率DC	[Hz]	250
短路保護		是
短路保護類型		脈衝



電感式感測器

IOC2010-BRKG/0,15M/FRONT/POLAR

過載保護		是	
監控範圍			
感應距離	[mm]	10	
實際感應距離 Sr	[mm]	10 ± 10 %	
工作距離	[mm]	0...8.1	
精度/偏差			
校正系數		鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2	
遲滯	[Sr的百分比]	1...15	
開關點偏移	[Sr的百分比]	-10...10	
工作條件			
環境溫度	[°C]	-25...80	
外殼防護等級		IP 67	
認證/測試			
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2		
	EN 55011	等級B	
機械技術數據			
外殼		矩形的	
安裝		齊平安裝	
尺寸	[mm]	26 x 26 x 42	
材質		PBT	
顯示器/操作件			
顯示	開關狀態	1 x LED, 紅色	
注釋			
包裝單位		1 件數	
電氣連接			
電纜: 0.15 m, 矽樹脂; 2 x 1 mm²			
連接			



芯線顏色：
 BN = 棕色
 BU = 藍色