

IS5074

電感式感測器

IS-2002-FROG/0,14M/PH



停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

電氣設計	PNP/NPN
輸出功能	常開/常閉；(可選)
感應距離 [mm]	2
外殼	矩形的
尺寸 [mm]	28 x 10 x 16

電氣數據

工作電壓 [V]	5...36 DC
反相保護	否

輸出

電氣設計	PNP/NPN
輸出功能	常開/常閉；(可選)
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	4.6
最小的負載電流 [mA]	4
漏電流最大值 [mA]	0.8
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	200
開關頻率DC [Hz]	1000
短路保護	否
過載保護	否

監控範圍

感應距離 [mm]	2
實際感應距離 Sr [mm]	$2 \pm 10 \%$
工作距離 [mm]	0...1.62


IS5074



電感式感測器

IS-2002-FROG/0,14M/PH

精度/偏差		
校正系數		鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.9 / 黃銅: 0.8 / 鋁: 0.6 / 銅: 0.5
遲滯	[Sr的百分比]	5
開關點偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
機械技術數據		
外殼		矩形的
安裝		齊平安裝
尺寸	[mm]	28 x 10 x 16
材質		PBT
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
注釋		
注釋		按照cULus工作電壓“電源級2” 具墊圈的最大旋緊扭矩0.5 Nm
包裝單位		1 件數
電氣連接		
電纜: 0.14 m, PUR / PVC; 2 x 0.14 mm²		
連接		



BK = 黑色
WH = 白色

芯線顏色: