
IT5029

電感式感測器

ITB2001-BROG/0,32M/OVERP

停產產品 - 存檔登録



CE


產品特徵		
電氣設計		PNP/NPN
輸出功能		常閉
感應距離	[mm]	1
外殼		圓柱形的
尺寸	[mm]	Ø 6.5 / L = 35
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...36 DC
防護等級		III
反相保護		否
輸出		
電氣設計		PNP/NPN
輸出功能		常閉
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.6
最小的負載電流	[mA]	4
漏電流最大值	[mA]	0.8
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	200
開關頻率DC	[Hz]	900
短路保護		否
過載保護		否
監控範圍		
感應距離	[mm]	1
實際感應距離 Sr	[mm]	1 ± 10 %
工作距離	[mm]	0...0.8
精度/偏差		
校正系數		鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2
遲滯	[Sr的百分比]	1...15
開關點偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67

IT5029

電感式感測器

ITB2001-BROG/0,32M/OVERP

認證/測試			
EMC電磁兼容		EN 60947-5-2	
		EN 55011	等級B
MTTF	[年]	5569	
機械技術數據			
外殼		圓柱形的	
安裝		齊平安裝	
尺寸	[mm]	Ø 6.5 / L = 35	
材質		黃銅 鍍鎳的; PBT	
顯示器/操作件			
顯示		開關狀態	1 x LED, 黃色
附件			
供貨範圍		安裝卡箍: 1	
注釋			
包裝單位		1 件數	
電氣連接			
電纜: 0.32 m, PVC; 2 x 0.14 mm²			
連接			



芯線顏色：

BK = 黑色