




停產產品 - 存檔登錄



1 安裝孔 M4 加强的



產品特徵

電氣設計	PNP/NPN
輸出功能	常開
感應距離 [mm]	10
外殼	矩形的
尺寸 [mm]	26 x 26 x 26

電氣數據

工作電壓 [V]	10...36 DC
反相保護	是

輸出

電氣設計	PNP/NPN
輸出功能	常開
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	4.5
最小的負載電流 [mA]	2
漏電流最大值 [mA]	0.6
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	100
開關頻率DC [Hz]	50
短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是

IO9920



電感式感測器

IOW2010-ARKG/UP/T/40CM PVC US

監控範圍		
感應距離	[mm]	10
實際感應距離 Sr	[mm]	10 ± 10 %
工作距離	[mm]	0...8.1
精度/偏差		
校正系數		銅: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2
遲滯	[Sr的百分比]	1...15
開關點偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作條件		
環境溫度	[°C]	0...70
外殼防護等級		IP 65
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B
機械技術數據		
外殼		矩形的
安裝		齊平安裝
尺寸	[mm]	26 x 26 x 26
材質		PTFE
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 紅色
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接 - 插頭		
電纜: 0.15 m, PVC		
連接器: 1 x M12; 編碼: A		

IO9920



電感式感測器

IOW2010-ARKG/UP/T/40CM PVC US

連接

