




停產產品 - 存檔登錄



- 1 安裝孔 M4 加强的
2 感應面



產品特徵	
電氣設計	PNP/NPN
輸出功能	常閉
感應距離 [mm]	10
外殼	矩形的
尺寸 [mm]	26 x 26 x 42
電氣數據	
工作電壓 [V]	10...55 DC
防護等級	II
反相保護	是
輸出	
電氣設計	PNP/NPN
輸出功能	常閉
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	4.5
最小的負載電流 [mA]	2
漏電流最大值 [mA]	0.6
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	100
開關頻率DC [Hz]	250
短路保護	是
短路保護類型	脈衝



電感式感測器

IOC2010-BPKG/0,80M/US/PUR/LATE

過載保護	是		
監控範圍			
感應距離	[mm]	10	
實際感應距離 Sr	[mm]	10 ± 10 %	
工作距離	[mm]	0...8.1	
精度/偏差			
校正系數	鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2		
遲滯	[Sr的百分比]	1...15	
開關點偏移	[Sr的百分比]	-10...10	
工作條件			
環境溫度	[°C]	-25...80	
外殼防護等級	IP 67		
認證/測試			
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2		
	EN 55011	等級B	
機械技術數據			
外殼	矩形的		
感應面	側面		
安裝	齊平安裝		
尺寸	[mm]	26 x 26 x 42	
材質	PBT		
顯示器/操作件			
顯示	開關狀態	1 x LED, 紅色	
注釋			
包裝單位	1 件數		
電氣連接 - 插頭			
電纜: 0.8 m, PUR			
連接器: 1 x M12; 編碼: A			
			



電感式感測器

IOC2010-BPKG/0,80M/US/PUR/LATE

連接

