




停產產品 - 存檔登錄



1 按鈕
2 LED 3 x



產品特徵

輸出功能	常開
感應距離 [mm]	2.5...8
外殼	螺紋結構
尺寸 [mm]	M18 x 1 / L = 74

應用

特殊的性能	光學的調節輔助
-------	---------

電氣數據

工作電壓 [V]	30...250 AC / 20...250 DC
防護等級	II
反相保護	否

輸出

輸出功能	常開
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	8
開關輸出AC電壓降最大值 [V]	10
最小的負載電流 [mA]	5
漏電流最大值 [mA]	2.5 (250 V AC) / 2.2 (110 V AC) / 2.0 (24 V DC)
開關輸出AC的持續電流負載 [mA]	90; (180 (...40 °C))
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	90; (180 (...40 °C))
開關輸出短暫的電流負載 [mA]	1000; (20 ms / 0,5 Hz)

KG0006



電容式感測器

KG-2008-ABOA/NI

開關頻率AC	[Hz]	20
開關頻率DC	[Hz]	20
短路保護		否
過載保護		否
監控範圍		
感應距離	[mm]	2.5...8
檢測距離可設		是
工廠設定檢測距離	[mm]	8
精度/偏差		
校正系數		玻璃: 0.4 / 水: 1 / 陶瓷: 0.2 / PVC: 0.2
遲滯	[Sr的百分比]	1...15
開關點偏移	[Sr的百分比]	-15...15
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 65
增加的抗擾度		是
認證/測試		
EMC電磁兼容	IEC 60947-5-2	
機械技術數據		
外殼		螺紋結構
安裝		非齊平安裝
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 74
螺紋代號		M18 x 1
材質		PBT
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	設定幫助	1 x LED, 紅色
光學的調節輔助		是
電氣連接		
需求的保護		請根據IEC60127-2第一頁中的指導標準, 使用小型保險絲; ≤ 2 A; 快速行動
附件		
供貨範圍		固定螺母: 2
注釋		
注釋		建議: 短路後請一定檢查產品的安全功能。
包裝單位		1 件數

KG0006

電容式感測器

KG-2008-ABOA/NI



電氣連接

電纜: 2 m, PVC; 2 x 0.34 mm²

連接



注釋 請根據IEC60127-2第一頁中的指導標準，使用小型保險絲 $\leq 2\text{ A}$ 快速行動