

KG5033

電容式感測器

KG-3007-BPKG



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: KG5056

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



產品特徵

電氣設計	PNP
輸出功能	常開
感應距離 [mm]	7; (已設定: 7)
外殼	螺紋結構
尺寸 [mm]	M18 x 1 / L = 85

電氣數據

工作電壓 [V]	10...36 DC
電流損耗 [mA]	10; (24 V)
防護等級	II
反相保護	是

輸出

電氣設計	PNP
輸出功能	常開
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	250
開關頻率DC [Hz]	50
短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是

監控範圍

感應距離 [mm]	7; (已設定: 7)
實際感應距離 Sr [mm]	7 ± 10 %

精度/偏差

校正系數	玻璃: 0.4 / 水: 1 / 陶瓷: 0.2 / PVC: 0.2
遲滯 [Sr的百分比]	1...15
開關點偏移 [Sr的百分比]	-15...15

工作條件

環境溫度 [°C]	-25...80
-----------	----------

KG5033



電容式感測器

KG-3007-BPKG

外殼防護等級		IP 67	
認證/測試			
EMC電磁兼容		EN 60947-5-2	
機械技術數據			
外殼		螺紋結構	
安裝		非齊平安裝	
尺寸 [mm]		M18 x 1 / L = 85	
螺紋代號		M18 x 1	
材質		PBT	
顯示器/操作件			
顯示		開關狀態	1 x LED, 黃色
附件			
供貨範圍		固定螺母: 2	
		螺絲刀: 1	
注釋			
包裝單位		1 件數	
電氣連接			
電纜: 2 m, PVC; 3 x 0.5 mm²			
連接			



芯線顏色：
BN = 棕色
BU = 藍色
BK = 黑色