




產品特徵

輸出功能		常開/常閉；(可選)
感應距離	[mm]	15
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M30 x 1.5 / L = 92

電氣數據

工作電壓	[V]	20...250 AC/DC
反相保護		否

輸出

輸出功能		常開/常閉；(可選)
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	8
開關輸出AC電壓降最大值	[V]	10
最小的負載電流	[mA]	5
漏電流最大值	[mA]	2.5 (250 V AC) / 1.7 (110 V AC) / 1.5 (24 V DC)
開關輸出AC的持續電流負載	[mA]	200; (250 (...50 °C))
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	200; (250 (...50 °C))
開關輸出短暫的電流負載	[mA]	1500; (20 ms / 0,5 Hz)
開關頻率AC	[Hz]	25
開關頻率DC	[Hz]	40
短路保護		否
過載保護		否

監控範圍

感應距離	[mm]	15
實際感應距離 Sr	[mm]	15 ± 10 %
工作距離	[mm]	0...12.1

精度/偏差

校正系數		玻璃: 0.4 / 水: 1 / 陶瓷: 0.2 / PVC: 0.2
------	--	-------------------------------------



電容式感測器

KI-2015-FBOA/NI/SS-000-K

遲滯	[Sr的百分比]	1...15
開關點偏移	[Sr的百分比]	-15...15

工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...70
外殼防護等級		IP 65
增加的抗擾度		是；(增強的抗電磁干擾度)

認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	293

機械技術數據		
重量	[g]	104
外殼		螺紋結構
安裝		非齊平安裝
尺寸	[mm]	M30 x 1.5 / L = 92
螺紋代號		M30 x 1.5
材質		PBT

顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色

電氣連接		
需求的保護	請根據IEC60127-2第一頁中的指導標準，使用小型保險絲；≤ 2 A; 快速行動	

附件		
供貨範圍	固定螺母：2	

注釋		
注釋	建議：短路後請一定檢查產品的安全功能。	
包裝單位	1 件數	


電氣連接 - 插頭

連接器：1 x 閥門插頭型號A DIN (DIN EN 175301-803)





連接



注釋 請根據IEC60127-2第一頁中的指導標準，使用小型保險絲 $\leq 2\text{ A}$ 快速行動