


KI505A



電容式感測器

KIE4150NCPKG/3D



- 1 電位計
2 旋緊扭矩 10 Nm



產品特徵

電氣設計	PNP
輸出功能	NC+NO
感應距離 [mm]	15
外殼	螺紋結構
尺寸 [mm]	M30 x 1.5 / L = 125

電氣數據

工作電壓	[V]	10...30 DC
電流損耗	[mA]	< 20
防護等級		III
反相保護		是
測量原理		電容式

輸出

電氣設計	PNP
輸出功能	NC+NO
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.5
漏電流最大值 [mA]	0.1
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	200
開關頻率DC [Hz]	10
短路保護	是
過載保護	是

監控範圍

感應距離	[mm]	15
檢測距離可設		是
工廠設定檢測距離	[mm]	15

KI505A



電容式感測器

KIE4150NCPKG/3D

實際感應距離 Sr	[mm]	15 ± 10 %
精度/偏差		
遲滯	[Sr的百分比]	1...15
開關點偏移	[Sr的百分比]	-20...20
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...60
外殼防護等級		IP 65; IP 67
認證/測試		
ATEX標記	II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X	
EMC電磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	kV / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	3 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 高頻傳導	3 V
	EN 55011	等級B
	IEC 60255-5	1 kV 線對線, Ri : 500Ohm
MTTF	[年]	463
機械技術數據		
重量	[g]	155
外殼		螺紋結構
安裝		非齊平安裝
尺寸	[mm]	M30 x 1.5 / L = 125
螺紋代號		M30 x 1.5
材質		PBT; PA
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍		固定螺母: 2
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
接線端子座: 0.34...1.5 mm²; 電纜護套: Ø 5...9 mm; 電纜插接式接頭: M20 X 1.5		
連接		

