


KT6100



觸摸式燈號按鈕

KTMEF-KMMFFKG/2m/IO



產品特徵		
電氣設計		PNP/NPN
輸出功能		常開/常閉
通信接口		IO-Link
應用		
工作原理		動態；（靜態；雙穩 可設定參數）
電氣數據		
工作電壓	[V]	12...30 DC
電流損耗	[mA]	30
防護等級		III
反相保護		是
輸出		
電氣設計		PNP/NPN
輸出功能		常開/常閉
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	150
短路保護		是
過載保護		是
反應時間		
反應時間	[ms]	35
軟體/編程		
參數設定		常開/常閉； PnP/nPn; statisch / dynamisch / bistabil / Ein-Ausschaltverzögerung; Aktivierungs- Operations- Inputfarbe; 亮度； Sensitivität
介面		
通信接口		IO-Link
傳遞類型		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision		1.1
SDCI標準		IEC 61131-9

KT6100




觸摸式燈號按鈕

KTMEF-KMMFFKG/2m/IO

外形	Smart Sensor: Type 0 Generic Profiled Sensor; Identification and Diagnosis; Fixed Switching Signal Channel		
SIO模式	是		
必需的mater port type	A		
類比製程數據	1		
二位輸出製程數據	1		
處理周期最小值	[ms]	3.5	
支援DeviceID	運行方式	DeviceID	
	default	1002	
工作條件			
環境溫度	[°C]	-20...80	
外殼防護等級	IP 65; IP 67; IP 69K;（前面的）		
認證/測試			
EMC電磁兼容	IEC 61000-4		
MTTF	[年]	359	
機械技術數據			
重量	[g]	93	
材質	PA 6.6-GF30 黑色；操作面： PA Grilamid TR 90UV		
顯示器/操作件			
顯示			1 x LED, 藍色 / 綠色 / 紅色 / 洋紅 / 黃色 / 白色 / 橘黃色
	預設		
	開關狀態		綠色
	操作		-
	功能		紅色
附件			
供貨範圍	固定螺母： 1		
	密封圈： 1		
附件(可選)	符號盤		
注釋			
包裝單位	1 件數		

KT6100




觸摸式燈號按鈕

KTMEF-KMMFFKG/2m/IO

電氣連接

電纜: 2 m, PUR

連接



BK = IO-Link
芯線顏色:
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
WH = 白色
功能顯示 可經由WH 觸發