


LI5045



應用於點水平面檢測的感測器

LI0273--K-00KNPKG/US/V

停產產品 - 存檔登錄



1 編程按鈕



產品特徵

輸入和輸出總數	數字輸出數量: 1
探桿長度L [mm]	273

應用

特殊的性能	鍍金接點
介質	水; 水為基本的介質; 冷却潤滑劑
不能應用於	酸和碱; 液體介質介電常數 < 20 例如: 油
介質溫度 [°C]	0...35
儲存罐壓力 [bar]	0.5; (如果安裝帶安裝附件: E43001 - E43007, E43019)

電氣數據

工作電壓 [V]	10...36 DC
電流損耗 [mA]	13; (24 V)
防護等級	II
反相保護	是
測量原理	電容式

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸出數量: 1
---------	-----------

輸出

輸出數量	1
輸出信號	開關信號
電氣設計	PNP
數字輸出數量	1
輸出功能	常開/常閉; (可設定參數)
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	250
開關頻率DC [Hz]	5
短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是

LI5045



應用於點水平面檢測的感測器

LI0273--K-00KNPKG/US/V

測量/設定範圍		
探桿長度L	[mm]	273
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	15 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV 耦合夾具
	EN 61000-4-6 高頻傳導	10 V (500 Ω AC)
機械技術數據		
尺寸	[mm]	Ø 16
材質		PP; TPE / V
材質(潮濕部件)		PP
顯示器/操作件		
顯示	操作	1 x LED, 綠色
	開關狀態	1 x LED, 黃色
	危險區域	1 x LED, 紅色
注釋		
注釋	供貨時編程按鈕為電子式鎖定。	
包裝單位	1 件數	
電氣連接		

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的

