


LK8123

電子液位感測器

LK0472B-B-00KVPKG/US



應用於8針插座，核心顏色不規範。
請注意感測器和插座的接線（參見技術參數表）。



- 1 字母數字顯示 4位數字
- 2 LED燈
- 3 編程按鈕
- 4 外殼連接 扁平針腳連接件 6.3 mm DIN 46244



產品特徵		
輸入和輸出總數		數字輸出數量： 4
出廠設定		含水冷却潤滑劑；水；類似於水的介質
探桿長度L	[mm]	472
應用		
特殊的性能		鍍金接點
介質		含水冷却潤滑劑；油；油基介質；水；類似於水的介質
介質的介電常數		> 2
不能應用於		非常導電介質；粘附介質；顆粒；鬆散物料；酸；強碱；衛生區域及電鍍應用
料位變化速度最大值	[mm/s]	200
儲存罐壓力	[bar]	0.5; (如果安裝帶安裝附件: E43001 - E43007, E43019)
冷却潤滑劑		
介質溫度	[°C]	0...35; (帶氣管 E43101: 35...60 °C)
油		
介質溫度	[°C]	0...70
介質溫度短時	[°C]	0...90; (< 1 h)

LK8123



電子液位感測器

LK0472B-B-00KVPKG/US

水		
介質溫度	[°C]	0...35; (帶氣管 E43101 35...60 °C)
電氣數據		
工作電壓	[V]	18...30 DC
電流損耗	[mA]	< 50
防護等級		III
反相保護		是
開機延遲時間	[s]	< 3
測量原理		電容式
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		數字輸出數量: 4
輸出		
輸出數量		4
輸出信號		開關信號; IO-Link
電氣設計		PNP/NPN
數字輸出數量		4
輸出功能		常開/常閉; (可設定參數)
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	200
短路保護		是
短路保護類型		熱量, 脈衝式
過載保護		是
測量/設定範圍		
出廠設定		含水冷却潤滑劑; 水; 類似於水的介質
探桿長度L	[mm]	472
感應範圍A	[mm]	390
無效範圍 I1 / I2	[mm]	60 / 22
設定範圍		
開關點, SP	[mm]	35...390
復原點, rP	[mm]	30...385
設定步距	[mm]	5
參考點OP	[mm]	139 - 163 - 188 - 212 - 236 - 261 - 285 - 310 - 334 - 358 - 383 - 407 - OFF
遲滯, OP	[mm]	3
精度/偏差		
測量誤差	[終值的百分比]	± 5
重複精度		± 2
分辨率	[mm]	5
軟體/編程		
參數設定		遲滯/視窗; 常開/常閉; 輸出極性; SP(開關動作點)/rP(開關復原點)的定位; OP設定; 介質設定; 顯示值遷移量(offset)的設定; ON延遲、關斷延時
介面		
通信接口		IO-Link
傳遞類型		COM2 (38,4 kBaud)

LK8123



電子液位感測器

LK0472B-B-00KVPKG/US

IO-Link revision	1.1
SDCI標準	IEC 61131-9
外形	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
SIO模式	是
必需的mater port type	A
類比製程數據	2
二位輸出製程數據	4
處理周期最小值 [ms]	3.2
支援DeviceID	運行方式 default DeviceID 22

工作條件	
環境溫度 [°C]	0...60
存儲溫度 [°C]	-25...80
外殼防護等級	IP 67

認證/測試	
EMC電磁兼容	DIN EN 61000-6-4 DIN EN 61000-6-2
抗衝擊	DIN EN 60068-2-29 15 g (11 ms)
抗震	DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [年]	227


機械技術數據	
重量 [g]	372.6
尺寸 [mm]	Ø 16
材質	不鏽鋼(1.4301/304); 不鏽鋼(1.4404 / 316L); FKM; 丁晴橡膠; PBT; PC; PP; PA; TPV
材質(潮濕部件)	PP

顯示器/操作件		
顯示	顯示單位	2 x LED, 綠色 (cm, inch)
	開關狀態	4 x LED, 黃色 (OUT4...OUT1)
	測量值	字母數字顯示, 4位數字
	參數設定	字母數字顯示, 4位數字

注釋	
包裝單位	1 件數

電氣連接	
------	--

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的




LK8123

電子液位感測器

LK0472B-B-00KVPKG/US



連接



OUT1: 開關輸出 IO-Link
OUT2...4: 開關輸出