

LR8010




連續性監控的液位感測器 (導波雷達)

LR0000B-BR34AVPKG/US

適應用於高過程溫度：過程連接處的溫度起決定性作用。實際介質溫度可能更高。

應用於8針插座，核心顏色不規範。
請注意感測器和插座的接線 (參見技術參數表)。



- 1 字母數字顯示 4位數字
2 LEDs 顯示單位 / 開關狀態
3 編程按鈕
4 密封圈
A 感應範圍
11 / 12 非感應區域



產品特徵		
輸入和輸出總數		數字輸出數量: 4
探桿長度L	[mm]	100...1600
製程連接		螺紋連接 G 3/4 外螺紋
應用		
特殊的性能		鍍金接點
應用		應用於工業應用
安裝		僅與探桿和同軸管連接。
介質		液體
介質的介電常數		≥ 2
推薦介質		水; 水為基本的介質; 含水冷却潤滑劑; 油; 油基介質

LR8010



連續性監控的液位感測器 (導波雷達)

LR0000B-BR34AVPKG/US

不能應用於	請參見操作使用說明書，章節“功能和特徵”。	
過程溫度	[°C]	0...80; (參見備註下的說明)
抗壓強度	[bar]	4
真空阻抗	[mbar]	-500
電氣數據		
工作電壓	[V]	18...30 DC
電流損耗	[mA]	< 30
防護等級		III
反相保護		是
開機延遲時間	[s]	< 3
測量原理		導波雷達
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		數字輸出數量: 4
輸出		
輸出數量		4
輸出信號		開關信號
電氣設計		PNP
數字輸出數量		4
輸出功能		常開/常閉; (可設定參數)
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	200
短路保護		是
短路保護類型		熱量, 脈衝式
過載保護		是
測量/設定範圍		
探桿長度L	[mm]	100...1600
感應範圍A	[mm]	L-40; (設定為油及油為基礎的介質: L-60)
無效範圍 I1 / I2	[mm]	30 / 10; (設定為油及油為基礎的介質: 30 / 30)
測量頻率	[Hz]	4
設定範圍		
開關點, SP	[mm]	15...L-30
請注意設定點SP		設定為油及油為基礎的介質: 35...L-30
復原點, rP	[mm]	10... L-35
注意復原點, rP		設定為油及油為基礎的介質: 30...L-35
設定步距	[mm]	5
遲滯	[mm]	> 5
過滿開關點OP	[mm]	70...L-30
遲滯, OP	[mm]	10
精度/偏差		
重複精度	[mm]	± 5
測量誤差	[mm]	± 7
偏移誤差	[mm]	5
分辨率	[mm]	1

LR8010



連續性監控的液位感測器 (導波雷達)

LR0000B-BR34AVPKG/US

每10 K溫度飄移	± 0.2 %	
介面		
通信接口	IO-Link	
傳遞類型	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
SDCI標準	IEC 61131-9	
外形	無輪廓	
SIO模式	是	
必需的mater port type	A	
類比製程數據	1	
二位輸出製程數據	4	
處理周期最小值	2.3	
支援DeviceID	運行方式	DeviceID
	default	1250
工作條件		
環境溫度	[°C]	0...60
存儲溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級	IP 67	
認證/測試		
許可證	WHG; 總建築事務監督認證; 過溢保護	
EMC電磁兼容	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	封閉式金屬儲罐
	DIN EN 61000-6-4	塑膠或開放式金屬儲罐
抗衝擊	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms) / 25 g 具0.5米參照杆 (6 ms)
抗震	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz) / 1 g 具基準杆0.5米 (5...200 Hz)
MTTF	[年]	198
機械技術數據		
重量	[g]	402
材質	不鏽鋼(1.4404 / 316L); 不鏽鋼(1.4301/304); FKM; PBT; PC; PEI; TPE / V	
材質(潮濕部件)	感測器:: 不鏽鋼(1.4305/303); 不鏽鋼(1.4435 / 316L); PTFE; FKM; 丁晴橡膠 增強纖維; 探桿:: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 同軸管:: 不鏽鋼(1.4301/304); 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 不鏽鋼(1.4310/301); PPS 增強纖維	
製程連接	螺紋連接 G 3/4 外螺紋	
顯示器/操作件		
顯示	顯示單位	3 x LED, 綠色
	開關狀態	4 x LED, 黃色
	料位	字母數字顯示, 4位數字
	參數設定	字母數字顯示, 4位數字
注釋		
說明	適應用於高過程溫度: 過程連接處的溫度起決定性作用。實際介質溫度可能更高。	
包裝單位	1 件數	

LR8010



連續性監控的液位感測器 (導波雷達)


LR0000B-BR34AVPKG/US

電氣連接

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的



連接



OUT1: IO-Link / 開關輸出
OUT2: 開關輸出
OUT3: 開關輸出
OUT-OP: 開關輸出 過溢保護
顏色符合DIN EN 60947-5-6標準
芯線顏色:
BN = 棕色
WH = 白色
BK = 黑色
GY = 灰色
PK = 粉紅色
BU = 藍色

LR8010



連續性監控的液位感測器 (導波雷達)

LR0000B-BR34AVPKG/US

圖表

在有源範圍極限的測量偏差D

