

KT5113




觸摸式燈號按鈕

KTMBF-K-GBPKG/US/0,3M/E

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: KT6101

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



產品特徵

電氣設計	PNP; (輸出功能經由接腳2觸發)	
輸出功能	常開	
尺寸	[mm]	Ø 29 / L = 31

應用

工作原理	雙穩
------	----

電氣數據

工作電壓	[V]	12...30 DC
電流損耗	[mA]	30
防護等級		III
反相保護		是
開機延遲時間最大值	[ms]	500

輸出

電氣設計	PNP; (輸出功能經由接腳2觸發)	
輸出功能	常開	
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	200
短路保護	是	
過載保護	是	

反應時間

反應時間	[ms]	35
------	------	----

KT5113



觸摸式燈號按鈕

KTMBF-K-GBPKG/US/0,3M/E

工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...85
外殼防護等級		IP 65; IP 67; IP 69K; (前面的)
機械技術數據		
重量	[g]	54
尺寸	[mm]	Ø 29 / L = 31
材質		PA 6.6; 操作面: PA Grilamid TR 90UV
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 綠色
附件		
供貨範圍		固定螺母: 1
		密封圈: 1
附件(可選)		符號盤
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接 - 插頭		
電纜: 0.3 m, PUR		
連接器: 1 x M12; 編碼: A		



連接

