


MG5001



磁性感測器

MGA3070-BPKG/US-104-DPS

停產產品 - 存檔登錄



產品特徵		
電氣設計		PNP
輸出功能		常開
感應距離	[mm]	70; (指磁鐵 M 4.0)
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 65
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...30 DC
電流損耗	[mA]	< 10
反相保護		是
開機延遲時間最大值	[ms]	2
輸出		
電氣設計		PNP
輸出功能		常開
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	300
開關頻率DC	[Hz]	5000
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是
監控範圍		
感應距離	[mm]	70; (指磁鐵 M 4.0)
精度/偏差		
遲滯	[Sr的百分比]	1...10
重複精度	[Sr的百分比]	1
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...75
外殼防護等級		IP 67

MG5001



磁性感測器

MGA3070-BPKG/US-104-DPS

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
衝擊/振動阻尼		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

機械技術數據

外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 65
螺紋代號		M18 x 1
材質		黃銅 鍍鎳的; 感應面: 塑膠

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	4 x LED, 黃色
----	------	-------------

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接

