
N7R22A

電感式**NAMUR**環形感測器

I7R2015-N /1G/1D



產品特徵		
電氣設計		NAMUR
輸出功能		常閉
外殼		圓極化
尺寸	[mm]	32 x 25 x 20
電氣數據		
連接開關放大器		是
開關放大器		具最大值連接認證的固有的安全電路: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
額定電壓DC	[V]	8.2; (1kΩ)
電流損耗	[mA]	< 1.2; (鎖閉; 導電: > 2,1)
防護等級		III
輸出		
電氣設計		NAMUR
輸出功能		常閉
監控範圍		
測量球(直徑)	[mm]	6
傳播速度最大值	[m/s]	25
精度/偏差		
遲滯	[mm]	1
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...100
注意環境溫度		最大的溫度漂移: 100 K
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
許可證		BVS 08 ATEX E026; IECEx BVS 09.0016
ATEX標記		II 1G Ex ia IIC T4 Ga
		II 1D Ex ia IIIC T125°C Da
EMC電磁兼容		EN 60947-5-2
MTTF	[年]	3318
安全分類		
內部電容最大值	[nF]	150

N7R22A


電感式**NAMUR**環形感測器

I7R2015-N /1G/1D

內部電感最大值	[µH]	100
機械技術數據		
重量	[g]	46.8
外殼		圓極化
尺寸	[mm]	32 x 25 x 20
內徑	[mm]	15
材質		PA 12-GF30
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		

電纜: 0.15 m; 2 x 0.14 mm², PTFE

連接



芯線顏色：

BN = 棕色

BU = 藍色