

MK5056




T型槽氣缸感測器

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：MK5311

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



產品特徵

電氣設計	PNP
輸出功能	常開
尺寸 [mm]	4.5 x 25.5 x 2.9

電氣數據

工作電壓 [V]	10...30 DC
電流損耗 [mA]	< 12
反相保護	是
開機延遲時間最大值 [ms]	1

輸出

電氣設計	PNP
輸出功能	常開
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	3.1
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	100
開關頻率DC [Hz]	10000
短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是

監控範圍

磁靈敏度 [mT]	2.5
-----------	-----

MK5056



T型槽氣缸感測器

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

傳遞速度	[m/s]	< 5
精度/偏差		
遲滯	[mm]	1...2
重複精度	[mm]	0.1
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
衝擊/振動阻尼	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
機械技術數據		
感應面	前面	
氣缸型號	C型槽氣缸	
尺寸	[mm]	4.5 x 25.5 x 2.9
材質	LCP	
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
注釋		
包裝單位	1 件數	
電氣連接 - 插頭		
電纜: 0.3 m, PUR		
連接器: 1 x M8; 編碼: A; 鎖定: 滾花螺母, 可旋轉的		



連接

