
N7S20A

電感式**NAMUR**槽形感測器

I7S2002-N /1G/1D



產品特徵		
電氣設計		NAMUR
輸出功能		常閉
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	8 x 15 x 11
電氣數據		
連接開關放大器		是
開關放大器		具最大值連接認證的固有的安全電路: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
額定電壓DC	[V]	8.2; (1kΩ)
電源電壓DC	[V]	5...25; (如果該產品在易爆區域外使用)
電流損耗	[mA]	< 1.2; (鎖閉; 導電: > 2,1)
防護等級		III
輸出		
電氣設計		NAMUR
輸出功能		常閉
開關頻率DC	[Hz]	5000
監控範圍		
插入深度(側面)	[mm]	5...7
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...100
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
許可證		BVS 08 ATEX E026; IECEx BVS 09.0016
ATEX標記		II 1G Ex ia IIC T4 Ga
		II 1D Ex ia IIIC T125°C Da
EMC電磁兼容		EN 60947-5-2
MTTF	[年]	2942
安全分類		
內部電容最大值	[nF]	150

N7S20A


電感式**NAMUR**槽形感測器

I7S2002-N /1G/1D

內部電感最大值	[µH]	120
機械技術數據		
重量	[g]	30
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	8 x 15 x 11
槽寬度	[mm]	2
材質		PBT
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		

電纜: 0.5 m; 2 x 0.06 mm², PTFE

連接



芯線顏色：

BN = 棕色

BU = 藍色