


O3D355



3D攝影機

O3DIRDKG/E1/GM/W/70



- 1 目標
- 2 照明單位
- 3 LED 2個顏色 綠色/黃色



產品特徵

光線種類		紅外線
圖像分辨率3D	[px]	352 x 264
孔徑角3D	[°]	70 x 51; (無透鏡失真校正的面值)
圖像重複頻率3D	[Hz]	25

應用

應用	應用於輸出3D圖像數據的攝像頭
----	-----------------

電氣數據

工作電壓	[V]	20.4...28.8 DC; (EN 61131-2)
電流損耗	[mA]	420; (最大平均值: < 1600 mA)
電流消耗最大值	[mA]	2400; (峰值電流脈衝)
消耗功率	[W]	10; (標準值)
防護等級		III
光線種類		紅外線
圖像感測器		PMD 3D ToF-Chip
內部照明		紅外線: 850 nm 隱形輻射 LED

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸入數: 1; 數字輸出數量: 2
---------	---------------------

輸入

觸發器	外部的; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3)
-----	---------------------------------------

O3D355



3D攝影機

O3DIRDKG/E1/GM/W/70

數字輸入數	1	
輸出		
數字輸出數量	2; (可配置)	
輸出功能	24 V PNP/NPN; (EN 61131-2)	
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	1	
每個輸出最大電流負載 [mA]	100	
短路保護	是	
短路保護類型	脈衝	
過載保護	是	
監控範圍		
工作距離 [mm]	300...8000	
注意工作距離	目標尺寸: 200 x 200 mm	
	反射率: 18 %	
圖像分辨率3D [px]	352 x 264	
孔徑角3D [°]	70 x 51; (無透鏡失真校正的面值)	
圖像重複頻率3D [Hz]	25	
軟體/編程		
參數設定	經由PC用ifm視覺助手或XML-RPC; 應用於C、C++和Halcon的軟體API	
介面		
通信接口	Ethernet	
乙太網		
傳輸標準	10Base-T; 100Base-TX	
傳輸率	10; 100	
協議	TCP/IP	
出廠設定	IP地址: 192.168.0.69	
	子網路遮罩: 255.255.255.0	
	gateway IP adresse: 192.168.0.201	
用途型號	參數設定; 數據傳遞	
工作條件		
環境溫度 [°C]	-10...50	
存儲溫度 [°C]	-40...85	
外殼防護等級	IP 65; IP 67	
外部光線抵抗力最大值 [klx]	8; (帶降低的測量精度和重複性: < 100)	
認證/測試		
EMC電磁兼容	DIN EN 61000-6-4	干擾輻射 / 工業環境
	DIN EN 61000-6-2	抗擾度 / 工業環境
抗衝擊	DIN EN 60068-2-27	50 g / (11 ms) 不重複
	DIN EN 60068-2-27	40 g / (6 ms) 重複的
抗震	DIN EN 60068-2-6	2 g / (10...150 Hz)
	DIN EN 60068-2-64	2.3 g RMS / (10...500 Hz)
光生物安全	豁免組; (DIN EN 62471)	
電氣安全	DIN EN 61010-2-201	僅經由PELV電路供電
機械技術數據		
重量 [g]	723.3	

O3D355



3D攝影機

O3DIRDKG/E1/GM/W/70

尺寸	[mm]	72 x 65 x 76.9
材質		外殼: 模壓鑄鋁; 前面透鏡: Gorilla Glas; 功能顯示: PA
旋緊扭矩	[Nm]	< 0.8

顯示器/操作件

顯示	功能	2 x LED, 綠色 乙太網 操作
	開關狀態	2 x LED, 黃色 OUT 1 OUT 2

附件

供貨範圍	保護蓋
------	-----

注釋

注釋	重複精度和精度取決於圖像設定和環境條件。
	數據表值適應用於典型設定和條件。
包裝單位	1 件數

電氣連接 - Ethernet

連接器: 1 x M12; 編碼: D




電氣連接 - 乙太網

1	TD +
2	RD +
3	TD -
4	RD -

電氣連接 - 製程連接

連接器: 1 x M12; 編碼: A



1	U+
2	觸發脈衝輸入
3	GND
4	開關輸出 1 Ready
5	開關輸出 2 級聯

O3D355



3D攝影機

O3DIRDKG/E1/GM/W/70

其它數據

像場大小

	無透鏡失真校正		具透鏡失真校正	
檢測範圍/距離 [m]	長度 [m]	寬度 [m]	長度 [m]	寬度 [m]
0.50	0.47	0.68	0.40	0.55
1.00	0.94	1.36	0.80	1.10
2.00	1.88	2.72	1.60	2.20
3.00	2.82	4.08	2.40	3.30
4.00	3.76	5.44	3.20	4.40
5.00	4.70	6.80	4.00	5.50

單像素點帶重複性的距離測量值

檢測範圍/距離 [m]	灰色物體距離測量值的重複精度 (18%反射率) [mm]	精確度 [mm]
	標準值	標準值
0.3...1.0	± 10	± 9
1.0...3.0	± 14	± 9
3.0...5.0	± 23	± 13
5.0...7.0	± 34	± 18
7.0...8.0	± 55	± 24

20°C環境溫度下圖像中心處的測量值

重複精度可使用濾波器功能優化

重複精度 1σ

相對精度

	標準值
相對精度	± 7 mm
溫度變化率 -10...+50 °C	0.3 mm/K

反射率為18%到90%時的測量值

O3D355



3D攝影機

O3DIRDKG/E1/GM/W/70

參數設定

參數	設定範圍	出廠設定
陳列時間 [ms]	0.001...17	5
動態範圍	低; 正常運行; 高	正常運行
過濾器	時間功能:	
	平均值; 自適應指數	無效
	3D功能:	
	平均值, 中位數, 雙側功能	無效
觸發器	連續性; 數據介面; 上升沿; 下降沿; 上升沿和下降沿	連續性
圖像重複頻率 [Hz]	0.02...25	5

數據格式

數據類型	數據值	注釋
距離 [mm]	0...65535 uint16	徑向距離
笛卡爾坐標 x,y,z [mm]	-32767...32767 int16	x,y: 側向位置 z: 垂直距離
幅度	0...65535 uint16	物體亮度