


O2M201



應用於移動車輛和工程機械的類比攝影機

O2MXOOKG/A1/GM/78/M



產品特徵

圖像分辨率	[px]	640 x 480
孔徑角	[°]	80 x 59

應用

特殊的性能	屏蔽的電纜
應用	集成鏡像功能

電氣數據

工作電壓	[V]	12...32 DC
電流損耗	[mA]	< 280; (帶鏡頭加熱功能)
過壓保護		是

O2M201



應用於移動車輛和工程機械的類比攝影機

O2MXOOKG/A1/GM/78/M

圖像感測器		¼" 4:3 VGA CMOS圖像感測器彩色			
接通峰值電流	[mA]	1000			
接通峰值電流持續時間	[ms]	2			
輸出					
影像輸出		PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω			
監控範圍					
像場大小	[mm]	工作距離	像場		
		1000	1680 x 1130		
		2000	3360 x 2260		
		3000	5030 x 3390		
		4000	6710 x 4530		
		5000	8390 x 5660		
圖像分辨率	[px]	640 x 480			
孔徑角	[°]	80 x 59			
光靈敏度	[LUX]	< 0.05			
動態範圍	[dB]	> 80			
工作條件					
環境溫度	[°C]	-40...85			
存儲溫度	[°C]	-40...100			
外殼防護等級		IP 67; IP 69K			
認證/測試					
EMC電磁兼容	DIN EN 61000-6-4		工業環境		
	DIN EN 61000-6-2		工業環境		
	UN-ECE R10				
抗衝擊		50 g			
抗震	頻率範圍 24...2000 Hz		(15.3 x 9.81 m/s²)rms		
	PSD (g²/Hz)		0.04...0.1		
噴鹽試驗	IEC 60068-5-52				
機械技術數據					
重量	[g]	313			
尺寸	[mm]	Ø 55.5 / L = 51.3			
材質		外殼: PC/ABS; 前置鏡頭: 聚酰胺 增強型玻璃纖維			
附件					
供貨範圍	安裝套:, E2M210				
	螺栓: 2 x M6 x 20				
	墊圈				
	螺母: 2 x M6, 自鎖				
	防滑墊				
注釋					
包裝單位		1 件數			

O2M201



應用於移動車輛和工程機械的類比攝影機

O2MXOOKG/A1/GM/78/M

電氣連接

電纜: 0.5 m

連接器: 1 x M16; 編碼: A; 屏蔽連接電纜: true



1	同軸電纜芯 視頻信號
2	同軸電纜屏蔽 視頻GND
3	U+
4	0 V