


NN5007

電感式感測器

IN-2002-N/30m



停產產品 - 存檔登錄



- 1 螺紋套 M3 深度 5.8 mm
旋緊扭矩 最大值 1.2 Nm 螺絲固定等級 8.8
當黃銅插入物與對應物接觸時



產品特徵

電氣設計	NAMUR
輸出功能	常閉
感應距離 [mm]	2
外殼	矩形的
尺寸 [mm]	40 x 12 x 26

電氣數據

連接開關放大器	是
開關放大器	連接開關放大器 NV0100, NV0200 或其它認可的開關放大器具最大 值: $U = 16\text{ V}$ / $I = 50\text{ mA}$ / $P = 180\text{ mW}$ (T5) / $P = 123\text{ mW}$ (T6)
額定電壓 DC [V]	8.2; (1k Ω)
電源電壓 DC [V]	5...25
電流損耗 [mA]	< 1; (鎖閉; 導電: > 2,1)

輸出

電氣設計	NAMUR
輸出功能	常閉
導線電阻最大值 [Ω]	50
開關頻率 DC [Hz]	800

監控範圍

感應距離 [mm]	2
-----------	---

工作條件

環境溫度 [$^{\circ}\text{C}$]	-20...70
外殼防護等級	IP 67

認證/測試

許可證	PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekenzeichnung: EEx ia IIC T5/T6
衝擊/振動阻尼	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

NN5007



電感式感測器

IN-2002-N/30m

MTTF	[年]	4899
------	-----	------

安全分類

內部電容最大值	[nF]	110
---------	------	-----

內部電感最大值	[μH]	170
---------	------	-----

機械技術數據

外殼	矩形的
----	-----

安裝	齊平安裝
----	------

尺寸	[mm]	40 x 12 x 26
----	------	--------------

材質	PBT
----	-----


注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

電纜: 30 m, PVC; 2 x 0.5 mm²

連接



BN = 芯線顏色: 棕色
BU = 藍色