


O5E700



對照式雷射感測器接收裝置

O5ELFPKG/US100



- 1 編程按鈕
2 使用固定螺母M5時最大旋緊扭矩為2 Nm。
3 光入射



產品特徵

光線種類	紅光
外殼	矩形的

應用

功能原理	對照式感測器
------	--------

電氣數據

工作電壓	[V]	10...36 DC
電流損耗	[mA]	11
防護等級		II
反相保護		是
光線種類		紅光
波長	[nm]	655

輸出

電氣設計		PNP
輸出功能		亮通和暗通模式；（可選）
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	200

O5E700



對照式雷射感測器接收裝置

O5ELFPKG/US100

開關頻率DC	[Hz]	1000
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是
監控範圍		
發射器/接收器		接收裝置
檢測距離	[m]	< 60
檢測距離可設		是
最小的可識別物體直徑	[mm]	3; (60 m)
工作條件		
環境溫度	[°C]	-10...60
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	788
機械技術數據		
重量	[g]	67.5
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	56 x 18.2 x 46.8
材質		外殼: PA; 前框: 不鏽鋼; 操作界面: TPU
透鏡材質		PMMA
透鏡校準		側面的鏡組
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
Teach示教功能		是
電子鎖		是
注釋		
注釋		按照cULus工作電壓"電源級2"
包裝單位		1 件數
電氣連接		

連接器: 1 x M12; 編碼: A



O5E700



對照式雷射感測器接收裝置

O5ELFPKG/US100

連接

