


O5S500



對照式感測器發射裝置

O5S-00KG/US100



- 1 使用固定螺母M5時最大旋緊扭矩為2 Nm。
2 感應面



產品特徵

光線種類	紅光
外殼	矩形的

應用

功能原理	對照式感測器
------	--------

電氣數據

工作電壓	[V]	10...36 DC
電流損耗	[mA]	20
防護等級		II
反相保護		是
光線種類		紅光
波長	[nm]	624

監控範圍

發射器/接收器	發射裝置
檢測距離 [m]	< 25
檢測距離可設	否
光點直徑最大值 [mm]	625
光點尺寸參考	在最大的檢測距離

O5S500



對照式感測器發射裝置


O5S-00KG/US100

工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...60
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	617
機械技術數據		
重量	[g]	65.5
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	56 x 18.2 x 46.8
材質		外殼：PA; 前框：不鏽鋼；操作界面：TPU
透鏡材質		PMMA
透鏡校準		側面的鏡組
顯示器/操作件		
顯示	操作	1 x LED, 綠色
注釋		
注釋	按照cULus工作電壓~電源級2"	
包裝單位	1 件數	
電氣連接		

連接器：1 x M12; 編碼：A



連接





圖表

過量增益圖

